

Extensão para macho de roscar com superfície HB, Tipo: 3



Dados do pedido

Número do pedido	338420 3
GTIN	4045197812230
Classe de artigo	32H

Descrição

Modelo:

- **Versão longa ou muito longa.**
- **A extremidade dianteira da extensão foi concebida como uma pinça de aperto. Ao apertar manualmente a porca de aperto serrilhada, a pinça de aperto é apertada com a broca de roscar.**
- **O binário é transmitido através do quadrado.**
- **A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa ser acomodada em insertos de troca rápida de brocas de roscar ou pinças de aperto ER de broca de roscar com quadrado.**

Haste Weldon h6 para alojamento em mandril de expansão hidráulica/Weldon/retrátil.

Utilização:

Para o corte de roscas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, roscas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

Instrução:

Está disponível sob pedido uma pinça de aperto sextavada alternativa para a fixação da broca de roscar.

Descrição técnica

Extensão L ₂	60 mm
para Ø da haste roscada d ₂	4,5 mm
Extensão K ₂	4,9 mm
para Ø nominal da rosca d ₁ DIN 374/376	M6
para Ø nominal da rosca d ₁ DIN 371	M4
Extensão L ₃	130 mm

Ø da extensão D₃

6 mm

Tipo de produto

Extensão