



Dados do pedido

Número do pedido	313190 500
GTIN	2050002053021
Classe de artigo	30N

Descrição

Modelo:

Massa lubrificante semissintética de alto desempenho para lubrificação regular de mandris de aperto automáticos e manuais. A alta aderência e resistência à água permitem forças de fixação constantes com ao aplicar regularmente. A massa lubrificante especial também adere ao rodar no mandril rotativo.

Característica:

Densidade de 1,33 g/cm³.
Classe de consistência 2.
Coeficiente de fricção de 0,09.
Capacidade de armazenamento de 3 anos.

Material fornecido:

Cartucho de massa lubrificante de 500 g.

Instrução:

Observar as dimensões da bomba de lubrificação! Dimensões dos cartuchos:
Ø 55 mm x 237 mm.

Descrição técnica

Forma	pastas
Temperatura da área de aplicação	-25 - 120 °C
ponto de inflamação	174 °C
Cor	bege
Tipo de produto	Lubrificante

