

## Extensão para macho de roscar com superfície HB, Tipo: 13



### Dados do pedido

Número do pedido	338420 13
GTIN	4045197812520
Classe de artigo	32H

### Descrição

#### Modelo:

- **Versão longa ou muito longa.**
- **A extremidade dianteira da extensão foi concebida como uma pinça de aperto. Ao apertar manualmente a porca de aperto serrilhada, a pinça de aperto é apertada com a broca de roscar.**
- **O binário é transmitido através do quadrado.**
- **A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa ser acomodada em insertos de troca rápida de brocas de roscar ou pinças de aperto ER de broca de roscar com quadrado.**

Haste Weldon h6 para alojamento em mandril de expansão hidráulica/Weldon/retrátil.

#### Utilização:

Para o corte de roscas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, roscas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

#### Instrução:

Está disponível sob pedido uma pinça de aperto sextavada alternativa para a fixação da broca de roscar.

### Descrição técnica

Extensão L <sub>2</sub>	100 mm
Extensão L <sub>3</sub>	200 mm
para Ø nominal da rosca d <sub>1</sub> DIN 374/376	M22 – M24
Ø da extensão D <sub>3</sub>	18 mm
Extensão K <sub>2</sub>	14,5 mm
para Ø da haste roscada d <sub>2</sub>	18 mm

Tipo de produto

Extensão