

**Garant**

**Barra de mandril de MD E.. SVJBR 142°, para pastilhas de corte reversíveis VB., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11 mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	31,4 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	15 mm
Comprimento total L	200 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Desvio central L <sub>3</sub>	2 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	E16R SVJBR/L 11
Largura do pescoço L <sub>4</sub>	9,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Tamanho da placa	11 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	22 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
---------------------------------------------------------	----------