

Garant

Barra de mandril de MD E.. SVJBR 142°, para pastilhas de corte reversíveis VB., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	E25S SVJBR/L 16
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Comprimento da cabeça L ₁	44 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	28 mm
Altura de fixação L ₂	24 mm
Largura do pescoço L ₄	16,5 mm
Tamanho da placa	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Comprimento total L	250 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Desvio central L ₃	4,6 mm
Ø haste D _s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
---	----------