

Garant**Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm**

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 261113 16/11 |
| GTIN | 4062406398040 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|------------------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 |
| Largura do pescoço L_4 | 9,5 mm |
| Código ISO do suporte | E16R SVJBR/L 11 |
| Desvio central L_3 | 2 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | VB.. 1103.. |
| Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$ | 22 mm |
| Comprimento total L | 200 mm |
| Tamanho da placa | 11 mm |
| Altura de fixação L_2 | 15 mm |
| Ângulo de ajuste κ | 142 grau |
| Comprimento da cabeça L_1 | 31,4 mm |
| Ø haste D_s | 16 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Profundidade de torneamento interior até | 8xD |
| Óleo de corte | HM |
| Refrigeração interior | sim |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |

Acessórios

| | |
|---|----------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7 | 269028 7 |
|---|----------|