

Garant**Barra de mandrilar MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm**

Dados do pedido

Número do pedido	261113 20/11
GTIN	4062406398057
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	24 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Desvio central L_3	2 mm
Código ISO do suporte	E20S SVJBR/L 11
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	250 mm
Comprimento da cabeça L_1	38 mm
Altura de fixação L_2	19 mm
Largura do pescoço L_4	11 mm
Ø haste D_5	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
---	----------