

**Garant**

**Barra de mandril de MD E.. SVJBL 142°, para pastilhas de corte reversíveis VB., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Largura do pescoço L <sub>4</sub>	16,5 mm
Comprimento total L	250 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	44 mm
Código ISO do suporte	E25S SVJBR/L 16
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Desvio central L <sub>3</sub>	4,6 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	24 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	28 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
---	----------