

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	130460 M20
GTIN	4062406398187
Classe de artigo	11G

## Descrição

**Modelo:**

Jogo de 3 peças **composto por pré-cortador, cortador central e cortador de acabamento.**

**Utilização:**

Para roscas métricas à esquerda conforme DIN 13.

## Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	4
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Tipo de rosca	M-LH
Ø da rosca	20 mm
Profundidade de rosca	60 mm
Óleo de corte	HSS
Comprimento total L	95 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø do furo central	17,5 mm
Norma	DIN 352
Ø haste D <sub>s</sub>	16 mm

Passo de rosca	2,5 mm
Tamanho da rosca	M20
Quadrado da haste □	12 mm
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	D
Forma de corte	A
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de roscar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		

seco

condicionalmente adecuado