

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	130460 M4
GTIN	4062406397999
Classe de artigo	11G

## Descrição

**Modelo:**

Jogo de 3 peças **composto por pré-cortador, cortador central e cortador de acabamento.**

**Utilização:**

Para rosca métrica à esquerda conforme DIN 13.

## Descrição técnica

Passo de rosca	0,7 mm
Comprimento total L	45 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	4,5 mm
Tamanho da rosca	M4
Quadrado da haste □	3,4 mm
Número de sulcos de aparas	3
Número de arestas de corte Z	3
Ø do furo central	3,3 mm
Tipo de rosca	M-LH
Ø da rosca	4 mm
Óleo de corte	HSS
Classe de tolerância	ISO 2 6H

Profundidade de rosca	12 mm
Norma	DIN 352
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	D
Forma de corte	A
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de roscar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

