




Grampo excêntrico, Medida nominal das ranhuras em T: 8



Dados do pedido

Número do pedido	370009 8
GTIN	4046368509225
Classe de artigo	37M

Descrição

Versão:

- Baixas exigências de espaço, resultando em poucos contornos de interferência.
- Fixação de peças de qualquer forma.
- Anilha de latão sextavada com parafuso excêntrico de aço.
- Fixação na ranhura em T através do parafuso de aperto de bloqueio.

Utilização:

Particularmente adequado para fixação de componentes planos.

Material fornecido:

1 parafuso de aço, 1 disco de aperto.

Descrição técnica

Rosca M	M6
Força de fixação	3,4 kN
binário de aperto máximo	8,5 Nm
Curso do excêntrico S_1	1 mm
Altura do disco H	4,8 mm
Chave para disco de sextavado interior tamanho ₁	4 mm

Tamanho de chave para disco sextavado	16 mm
Comprimento L	23,2 mm
Tamanho da chave ₂	3 mm
binário de aperto máximo do parafuso de bloqueio	7,7 Nm
Tipo de produto	Grampo excêntrico