



Dados do pedido

Número do pedido	085920 32
GTIN	2050000965227
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 200 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético em samário-cobalto (SmCo₅).
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Descrição técnica

Força de retenção nominal	220 N
Ø	32 mm
resistência máxima à temperatura	200 °C
Peso	40 g
Altura	7 mm
Material da superfície	galvanizado
Material do núcleo magnético	SmCo ₅
Tipo de produto	Íman plano

