



## Dados do pedido

Número do pedido	085915 63
GTIN	2050000965302
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

- Ímã plano blindado em ferrite dura com casquilho roscado.
- Superfície galvanizada.
- Resistente a temperaturas até máximo 120 °C.

### Utilização:

Para aperto, montagem, instalação mediante fixação por parafuso.

### Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

## Descrição técnica

Altura	14 mm
Material da superfície	galvanizado
Ø	63 mm
Casquilho roscado	sim
Altura com rosca	30 mm
resistência máxima à temperatura	120 °C
Rosca	M8 mm
Peso	240 g
Força de retenção nominal	350 N

Material do núcleo magnético	Ferrite
Tipo de produto	Íman plano