

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica, 2×D, Ø Dc: 37,3mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 236614 37,3 |
| GTIN | 4047109286641 |
| Classe de artigo | 24P |

Descrição

Modelo:

Tolerância do furo: $\varnothing D - 0,1/0,2$

- **Máximo desempenho e vida útil devido à resistência ideal do corpo base e tratamento especial da superfície.**
- **A melhor precisão dimensional nas condições de perfuração mais difíceis.**
- **Armazenamento económico devido a pastilhas reversíveis interiores e exteriores idênticas.**
- **Perfuração fora de eixo possível até $V_{\text{máx}} = 0,25$ mm. $\varnothing = D + 0,5$ mm máximo alcançável mediante ajuste.**

Utilização:

- **Em condições de processamento extremas.**

Com pastilhas reversíveis n.º 236605 – 236610.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Instrução:

Versões 2×D e 3×D com haste em ABS® e tamanhos em polegadas disponíveis a pedido.
Versão com haste PSC disponível a pedido.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|-------|
| Comprimento da haste L_s | 68 mm |
| \varnothing haste D_s | 40 mm |
| Comprimento útil L_1 | 76 mm |
| Número de arestas de corte Z | 1 |

| | |
|--|---|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 120408 42-... |
| Série | KUB Pentron® |
| Ø nominal D | 37,3 |
| Projeção L _A | 103 mm |
| Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D |
| Haste | ISO 9766 |
| Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada |
| Aplicação de perfuração | Saída com inclinação condicionada |
| Aplicação de perfuração | abaulado condicionado |
| Aplicação de perfuração | Furação de conjuntos condicionada |
| Aplicação de perfuração | Furação de marcação com inclinação condicionada |
| Aplicação de perfuração | perfuração transversal condicionada |
| Refrigeração interior | sim |
| Estratégia de maquinagem | HPC |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |

Acessórios

| | |
|--|-------------|
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600 | 659906 1600 |
| lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50 | 659874 50 |
| PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 20IP | 239652 20IP |
| | 659957 1600 |

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de
ponta intercambiável binário máximo 1600
