



## Broca maciça de pastilhas reversíveis Komet KUB Pentron® com haste cilíndrica, para pastilhas de corte reversíveis SOGX



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 236614 42,9   |
| GTIN             | 4047109286702 |
| Classe de artigo | 24P           |

### Descrição

#### Versão:

- **Máximo desempenho e vida útil devido à resistência ideal do corpo base e tratamento especial da superfície.**
- **A melhor precisão dimensional nas condições de perfuração mais difíceis.**
- **Armazenamento económico devido a pastilhas reversíveis interiores e exteriores idênticas.**
- **Perfuração fora de eixo possível até  $V_{\text{máx}} = 0,25 \text{ mm}$ .  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$  máximo alcançável mediante ajuste.**

**Tolerância do furo:**  $\varnothing D - 0,1/0,2$

#### Utilização:

- **Em condições de processamento extremas.**

Com pastilhas reversíveis n.º 236605 – 236610.

#### Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

#### Nota:

Versões 2xD e 3xD com haste em ABS® e tamanhos em polegadas disponíveis a pedido.

Versão com haste PSC disponível a pedido.

### Descrição técnica

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| $\varnothing$ haste $D_s$                        | 40 mm                |
| Comprimento útil $L_1$                           | 86 mm                |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Comprimento da haste $L_s$                       | 68 mm                |

## Ficha de dados

|                                                                      |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Número de arestas de corte Z                                         | 1                                               |
| Código ISO da pastilha de corte reversível                           | SOGX 130508 46-...                              |
| Série                                                                | KUB Pentron®                                    |
| Projeção L <sub>A</sub>                                              | 116 mm                                          |
| Ø nominal D <sub>C</sub>                                             | 42,9 mm                                         |
| Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D                                             |
| Haste                                                                | ISO 9766                                        |
| Aplicação de perfuração                                              | Perfuração de centragem condicionada            |
| Aplicação de perfuração                                              | Saída com inclinação condicionada               |
| Aplicação de perfuração                                              | abaulado condicionado                           |
| Aplicação de perfuração                                              | Furação de conjuntos condicionada               |
| Aplicação de perfuração                                              | Furação de marcação com inclinação condicionada |
| Aplicação de perfuração                                              | perfuração transversal condicionada             |
| Refrigeração interior                                                | sim                                             |
| Estratégia de maquinagem                                             | HPC                                             |
| Tipo de produto                                                      | Broca para pastilhas reversíveis                |

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/236614-42,9>