

Garant**Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 8/07mm**

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260328 8/07 |
| GTIN | 4062406401061 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Altura de fixação L_2 | 7 mm |
| Comprimento da cabeça L_1 | 20 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 |
| Tamanho da placa | 7 mm |
| Desvio central L_3 | 8 mm |
| Código ISO do suporte | AH08K SDQCR/L07 |
| Comprimento total L | 125 mm |
| Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$ | 12 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. |
| Ângulo de ajuste κ | 107,5 grau |
| Ø haste D_s | 8 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | direita |
| Profundidade de torneamento interior até | 5×D |
| Óleo de corte | HSS |
| Refrigeração interior | sim |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior |

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7