

Garant**Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 8/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	12 mm
Altura de fixação L_2	7 mm
Código ISO do suporte	AH08K SDQCR/L07
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Comprimento total L	125 mm
Comprimento da cabeça L_1	20 mm
Tamanho da placa	7 mm
Desvio central L_3	8 mm
Ø haste D_s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7