



Dados do pedido

Número do pedido	083110 400
GTIN	5412386201479
Classe de artigo	08E

Descrição

Modelo:

Tinta à base de resina acrílica de secagem rápida com elevado poder de cobertura e propriedades de enchimento. Com a sua combinação única de flexibilidade e resistência a impactos, o produto é altamente resistente a influências externas e oferece proteção a longo prazo para qualquer tipo de superfície. As tintas de acabamento são resistentes a riscos e impactos e têm uma alta resistência aos raios UV e às intempéries. Podem ser usadas tanto no interior como no exterior.

Instrução:

A superfície deve estar limpa, seca e livre de ferrugem, pó e massa lubrificante. Agitar bem a lata antes de usar.

Descrição técnica

Tempo de secagem	10 min
Marcação de substância perigosa	GHS02: Chama
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
temperatura máxima da superfície	80 °C
Tinta de marcação	laranja puro

Índice	400 ml
à prova de água	sim
de secagem rápida	sim
Adequabilidade para materiais	Betão
Adequabilidade para materiais	Madeira
Adequabilidade para materiais	Plástico
Adequabilidade para materiais	Metal
resistente a raios UV	sim
Tipo de produto	Tinta de marcação