

Garant**Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 8/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260332 8/07
GTIN	4062406401085
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Altura de fixação L ₂	7 mm
Código ISO do suporte	AH08K SDUCR/L07
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	13,5 mm
Projeção L ₁	40 mm
Tamanho da placa	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Desvio central L ₃	7,5 mm
Ø haste D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500