

**Garant**

**Barra de mandrilar de HSS AH.. SDUCL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 8/07mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	7 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	7,5 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	13,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO do suporte	AH08K SDUCR/L07
Projeção L <sub>1</sub>	40 mm
Tamanho da placa	7 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500