

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	088006 20
GTIN	4062406403171
Classe de artigo	01L

Descrição

Modelo:

Com certificação NSF. Adequado para utilização na indústria de produtos alimentares.

Extremo poder desengordurante graças à tecnologia híbrida. A sujidade incrustada, as massas lubrificantes especiais, os óleos, a fuligem, as aparas de borracha, o betume, as ceras e as pastas são dissolvidas com extratos vegetais e rapidamente removidas da superfície através da tecnologia de ingredientes tensoativos. Jerricã de 20 litros. Se necessário, encomendar a válvula de drenagem adequada (n.º 088010 tam. 20-30).

O Power Force é um produto de limpeza aquoso com pouca espuma à base de matérias-primas renováveis. Devido aos ingredientes ativos naturais, dissolve facilmente a sujidade sem prejudicar as superfícies. O odor agradável e a ausência de solventes e de COV tornam-no o companheiro perfeito para um trabalho eficaz e seguro. O Power Force é uma alternativa eficaz aos solventes. Para além da aplicação manual, também pode ser utilizado num aparelho de limpeza de peças. Desta forma, o produto de limpeza pode ser usado várias vezes, apoiando assim o conceito de circularidade. Isto não só poupa recursos, como também evita desperdícios. Devido à certificação NSF, o produto de limpeza pode ser usado não só na manutenção, mas também na indústria de produtos alimentares.

- **Sem identificação.**
- **Pode ser utilizado manual e mecanicamente.**
- **Com certificação NSF para a indústria de produtos alimentares.**
- **Adequado para reabastecer frascos pulverizadores e pulverizadores pressurizados.**

Descrição técnica

Ponto de ebulição	100 °C
Forma	líquido
Cor	transparente
Temperatura da área de aplicação	2 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	2 - 35 °C
Versão	Bidão
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
Densidade	1,007 g/cm ³
valor pH	10,5 - 11
Índice	20 l
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Produto de limpeza universal

Acessórios

GARANT GreenPlus Torneira de descarga de bidão indicado para tamanho de bidão 20-30

088010 20-30