

HOLEX**Acoplamento industrial Ligação de mangueira, Ø interno da ligação da mangueira (abertura nominal): 6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	080232 6
GTIN	4062406423148
Classe de artigo	02A

Descrição**Modelo:**

Acoplamento industrial construído para um fluxo otimizado e elevado de 2000 l/min (ar), **largura nominal de 7,8**. Acoplamento de fecho rápido de alta qualidade e robusto que bloqueia de um lado. Válvula otimizada para o fluxo, caudais extremamente elevados, reduzida queda de pressão, vida útil longa, levada segurança operacional e estanqueidade absoluta. Pressão de serviço: PN 35 bar/temperatura: -20 °C a +100 °C.

Material:

Latão niquelado, manga de aço temperado e niquelado.

Descrição técnica

pressão de serviço máxima	35 bar
Material	Latão
Valor de fluxo	2000 l/min
Ø interno da ligação da mangueira (abertura nominal)	6 mm
Tipo de produto	Acoplamento

