

DYMO

Dados do pedido

Número do pedido	085500 5200
GTIN	3501170841402
Classe de artigo	08U

Descrição

Modelo:

Aparelhos de etiquetagem **robustos e móveis** para a rápida produção de etiquetas de plástico autoadesivas. Impressão por termotransferência permanente. Pré-curso e pós-curso ajustáveis da fita. Alimentação de energia através de **bateria de íões de lítio recarregável**, carregador de rede. Fácil edição de texto com teclas de acesso rápido. **Impressora de etiquetas industrial robusta** para fácil rotulagem de cabos, painéis de comando, estantes, etc. **Botões de acesso direto** para caracteres da eletrotecnia usados com frequência.

Utilização:

As etiquetas aderem a quase todas as superfícies lisas e sem gordura.

Material fornecido:

Inclui fita de rotulagem preta sobre branca e manual de instruções. Aparelho de etiquetagem incl. bateria de íões de lítio e fonte de alimentação. 1x carregador de fita de rotulagem adequada em nylon branco 19 mm x 3,5 m, 1x etiqueta de vinil industrial branca 12 mm x 5,5 m.

Instrução:

- **Podem ser ajustadas diferentes línguas.**
- **Com teclado alemão em stock, teclado francês disponível em breve.**

Descrição técnica

possíveis larguras das fitas de rotulagem	9; 12; 19 mm
---	--------------

Largura	124 mm
Versão com cortador de fita	manual
Número de baterias incluídas	1
Adaptador de rede	incluindo
Comprimento	64 mm
Número de caracteres/símbolos disponíveis	100
Particularidade	Depósito de etiquetas
altura máxima da letra	13 mm
Número de estilos de letra	4
Tipo	Rhino 5200
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de larguras da letra	2
Número de tamanhos de letra	7
Layout do teclado	ABC
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de linhas de texto	1-4
Altura	234 mm
carregador de fita de rotulagem adequado	RHINO
Peso com bateria	780 g
Número de caracteres visíveis no visor	2×14
embalagem	Mala de transporte
Designação do fabricante	S0841400
Tipo de produto	Aparelho de rotulagem

Acessórios

Carregador de fita de rotulagem Tipo W	085512 W
Carregador de fita de rotulagem 19 mm×3,5 m nylon Tipo W	085516 W

Carregador de fita de rotulagem 12 mm x 5,5 m vinil Tipo W	085517 W
Carregador de fita de rotulagem Tipo W	085513 W
Carregador de fita de rotulagem 9 mm x 5,5 m vinil Tipo W	085509 W
Carregador de fita de rotulagem Tipo W	085511 W
Carregador de fita de rotulagem Tipo W	085514 W
Carregador de fita de rotulagem 19 mm x 5,5 m vinil Tipo W	085510 W