

Garant**Cola para parafusos 2GP43, Índice: 50ml****Dados do pedido**

Número do pedido	088061 50
GTIN	4062406423414
Classe de artigo	01K

Descrição**Modelo:**

A utilização de colas para parafusos impede a libertação e o afrouxamento indesejados das uniões roscadas. As colas para parafusos anaeróbicas monocomponentes são adequadas para todos os tipos e formas de roscas. Sela as uniões roscadas. Impede a gripagem de forma fiável. Tipo **2GP43** de resistência média. Veda e fecha vários tipos de uniões roscadas. Alta resistência à vibração. Endurecimento rápido num elevado número de metais ferrosos. Maior compatibilidade com óleo.

Utilização:

Resistência reduzida – fácil de remover com ferramentas normais. **Resistência média** – ainda é fácil de remover com ferramentas normais. **Alta resistência** – apenas é possível remover com ferramentas especiais ou ao aquecer (>150 °C).

Instrução:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descrição técnica

Densidade	1,08 g/cm ³
-----------	------------------------

Resistência funcional após	3 - 6 h
Classe de resistência	de resistência média
Cor	azul
ponto de inflamação	100 °C
Fixação natural após	5 - 15 min
indicado para área de utilização	Vedação de roscas
indicado para área de utilização	de uso universal
indicado para área de utilização	superfícies oleosas
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
Propriedades	vedante
Propriedades	resistente a vibrações
Quantidade de enchimento	50 ml
indicado para material	Metal
Base química	Metacrilato
binário de arranque mínimo	15 - 25 Nm
Temperatura de armazenamento	5 - 23 °C
Forma	líquido
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Temperatura da área de aplicação	-55 - 180 °C
Viscosidade dinâmica	1500 - 4000 mPas
Desmontagem	com ferramenta normal
para tamanho de rosca M até	M36
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Cola para parafusos