

Garant**Vedante de roscas GARANT GreenPlus 5GP42, Índice: 50****Dados do pedido**

Número do pedido	088064 50
GTIN	4062406423476
Classe de artigo	01K

Descrição**Versão:**

Tipo **5GP42**. Vedante para peças de trabalho com roscas em sistemas hidráulicos ou pneumáticos ou peças de conexão. Proteção eficaz contra óleo, água, hidrocarbonetos e produtos químicos.

Os vedantes de roscas evitam fugas de materiais gasosos e líquidos. As aplicações típicas para vedantes de roscas incluem a vedação de roscas de metal cónicas e de peças de conexão.

Nota:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descrição técnica

Quantidade de enchimento	50 ml
Forma	líquido
para tamanho de rosca em polegadas	3/4 polegada
Cor	castanho

medida máxima da folga	0,15 mm
Desmontagem	com ferramenta normal
ponto de inflamação	100 °C
Densidade	1,08 g/cm ³
Temperatura da área de aplicação	-55 - 180 °C
Viscosidade dinâmica	400 - 800 mPas
Classe de resistência	de resistência média
binário de arranque mínimo	15 - 25 Nm
Base química	Éster de metacrilato
para tamanho de rosca M até	M26
Fixação natural após	10 - 20 min
indicado para material	Metal
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Temperatura de armazenamento	5 - 23 °C
Resistência funcional após	3 - 6 h
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Produto de vedação