

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	088065 50
GTIN	4062406423490
Classe de artigo	01K

## Descrição

### Modelo:

Os vedantes de roscas evitam fugas de materiais gasosos e líquidos. As aplicações típicas para vedantes de roscas incluem a vedação de roscas de metal cónicas e de peças de conexão. Tipo **5GP11**. Veda contra água, ar comprimido, gás, gasolina, GPL, assim como produtos químicos. Tixotrópico. O aditivo de PTFE permite uma fácil desmontagem. Especialmente concebido para vedar uniões roscadas cónicas/cilíndricas de tubos. Ao endurecer, assegura um revestimento elástico.

### Instrução:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

## Descrição técnica

indicado para área de utilização	Vedante de tubo
indicado para área de utilização	Rosca de tubo
indicado para área de utilização	Uniões roscadas
Temperatura de armazenamento	5 - 23 °C
ponto de inflamação	100 °C

para tamanho de rosca em polegadas	3 polegada
Desmontagem	com ferramenta normal
Fixação natural após	15 - 20 min
Densidade	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
para tamanho de rosca M até	M80
Temperatura da área de aplicação	-55 - 180 °C
Base química	Éster de metacrilato
indicado para material	Metal
binário de arranque mínimo	5 - 15 Nm
Quantidade de enchimento	50 ml
Viscosidade dinâmica	15000 - 25000 mPas
Forma	líquido
Cor	branco
Resistência funcional após	1 - 3 h
Classe de resistência	de resistência reduzida
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Produto de vedação