

Garant**Vedante de roscas 5GP77, Índice: 250ml****Dados do pedido**

Número do pedido	088066 250
GTIN	4062406423520
Classe de artigo	01K

Descrição**Versão:**

Os vedantes de roscas evitam fugas de materiais gasosos e líquidos. As aplicações típicas para vedantes de roscas incluem a vedação de roscas de metal cónicas e de peças de conexão. Tipo **5GP77**. Veda as uniões roscadas cónicas/cilíndricas de tubos até R3 polegadas, por exemplo, em sistemas de tubos de gás. Resistente ao calor.

Nota:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descrição técnica

Cor	amarelo
ponto de inflamação	100 °C
indicado para área de utilização	Rosca de tubo
indicado para área de utilização	Vedante de tubo
Classe de resistência	altamente resistente

binário de arranque mínimo	20 - 30 Nm
Temperatura da área de aplicação	-55 - 180 °C
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
medida máxima da folga	0,35 mm
para tamanho de rosca em polegadas	3 polegada
Viscosidade dinâmica	20000 - 40000 mPas
Quantidade de enchimento	250 ml
Base química	Éster de metacrilato
indicado para material	Metal
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
Propriedades	sem identificação
Desmontagem	com ferramenta normal
Forma	líquido
Resistência funcional após	3 - 6 h
Temperatura de armazenamento	5 - 23 °C
Fixação natural após	5 - 15 min
Densidade	1,09 g/cm ³
para tamanho de rosca M até	M80
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Produto de vedação