

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	088068 250
GTIN	4062406423568
Classe de artigo	01K

Descrição

Modelo:

Vedante que endurece hermeticamente em espaços estreitos entre superfícies metálicas. Tipo **5GP73**. Vedação tixotrópica de superfícies de média resistência para vedação de peças roscadas metálicas. Vedação de coberturas, flanges e superfícies. Película de vedante ligeiramente flexível de endurecimento rápido.

Instrução:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descrição técnica

Base química	anaerobic methacrylate
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
Propriedades	resistente a óleo
Propriedades	resistente à água
Cor	verde
Densidade	1,11 g/cm ³

binário de arranque mínimo	10 - 20 Nm
Viscosidade dinâmica	35000 - 60000 mPas
indicado para material	Metal
Fixação natural após	5 - 15 min
medida máxima da folga	0,2 mm
Classe de resistência	de resistência média
Temperatura de armazenamento	5 - 23 °C
Forma	líquido
ponto de inflamação	100 °C
indicado para área de utilização	Vedante de superfícies
indicado para área de utilização	União flangeada
Resistência funcional após	3 - 6 h
Temperatura da área de aplicação	-55 - 180 °C
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Quantidade de enchimento	250 ml
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Produto de vedação