

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	081448 200
GTIN	4062406401900
Classe de artigo	01A

## Descrição

### Modelo:

Lanterna-caneta LED com bateria extremamente estreita com uma caixa robusta e elegante em alumínio. A luz principal com regulação contínua da intensidade, bem como o foco LED fortemente focado garantem uma iluminação adequada em espaços confinados.

- **Clipe de metal estável na parte de trás.**
- **Ímã forte na base da lanterna.**
- **Estado de carga sempre à vista graças à indicação LED posicionada de forma central.**

### Função:

IP30: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de  $\varnothing > 2,5$  mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não há proteção contra a água.

### Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C.

## Descrição técnica

Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	lão de lítio
Fluxo luminoso	20 - 200 lm

Peso	56 g
Largura total	17 mm
Tipo de proteção IP	IP 30
Comprimento total	173 mm
Período de iluminação	1 - 10 h
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Lanterna de bolso