

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	088071 250
GTIN	4062406423629
Classe de artigo	01K

Descrição

Modelo:

Ao utilizar uniões como técnica de produção, duas ou mais peças são ligadas de forma coesa. Ao utilizar a cola, a superfície de união completa é usada para uma ligação firme. Permite uma elevada transmissão de força e cargas dinâmicas (alta resistência ao cisalhamento).

Tipo **6GP60**. Para reparar áreas desgastadas e repor ajustes corretos. Adequado para grandes folgas. O produto endurecido pode ser processado através de perfuração, fresagem ou retificação.

Instrução:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descrição técnica

Cor	prateado
Base química	Metacrilato
Quantidade de enchimento	250 ml
Resistência funcional após	3 - 6 h
Classe de resistência	altamente resistente

binário de arranque mínimo	18 Nm
Viscosidade dinâmica	200000 - 600000 mPas
Densidade	1,13 g/cm ³
Fixação natural após	5 - 15 min
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Temperatura da área de aplicação	-55 - 180 °C
Temperatura de armazenamento	5 - 23 °C
ponto de inflamação	100 °C
indicado para área de utilização	Preenchimento de juntas
indicado para área de utilização	Reparação
Forma	pastoso
para tamanho de rosca M até	M20
medida máxima da folga	0,3 mm
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
Propriedades	com resistência mecânica
indicado para material	Metal
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Produto para preenchimento de folga