

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	088071 50
GTIN	4062406423612
Classe de artigo	01K

Descrição

Modelo:

Ao utilizar uniões como técnica de produção, duas ou mais peças são ligadas de forma coesa. Ao utilizar a cola, a superfície de união completa é usada para uma ligação firme. Permite uma elevada transmissão de força e cargas dinâmicas (alta resistência ao cisalhamento).

Tipo **6GP60**. Para reparar áreas desgastadas e repor ajustes corretos. Adequado para grandes folgas. O produto endurecido pode ser processado através de perfuração, fresagem ou retificação.

Instrução:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descrição técnica

Base química	Metacrilato
Resistência funcional após	3 - 6 h
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Viscosidade dinâmica	200000 - 600000 mPas
Densidade	1,13 g/cm ³

Forma	pastoso
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
Propriedades	com resistência mecânica
indicado para material	Metal
Fixação natural após	5 - 15 min
indicado para área de utilização	Preenchimento de juntas
indicado para área de utilização	Reparação
para tamanho de rosca M até	M20
Quantidade de enchimento	50 ml
ponto de inflamação	100 °C
Temperatura da área de aplicação	-55 - 180 °C
medida máxima da folga	0,3 mm
Classe de resistência	altamente resistente
Cor	prateado
Temperatura de armazenamento	5 - 23 °C
binário de arranque mínimo	18 Nm
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Produto para preenchimento de folga