



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 081439 160 |
| GTIN | 4260131238895 |
| Classe de artigo | 08C |

Descrição

Modelo:

Luminárias LED para máquinas em **caixa de alumínio** e disco acrílico acetinado para uma **iluminação homogénea a 160 graus**.

- **Baixa reflexão, sem encandeamento e cintilação.**
- **Ligação a fonte de alimentação de 24 V ou comando da máquina de 24 V.**

Iluminação em anel "Luz circular" para a iluminação a 360° sem sombras à volta do fuso em fresadoras e perfuradoras. Opção de montagem flexível em diferentes tipos de máquinas graças a suportes magnéticos reguláveis.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui ímãs revestidos a borracha, fonte de alimentação.

Descrição técnica

| | |
|------------------------|--------------------|
| Altura total | 42 mm |
| Alimentação de energia | A energia elétrica |
| Potência luminosa | 7,5 W |
| Lâmpada | Módulo LED |
| Tipo de proteção IP | IP 67 |
| Fluxo luminoso | 460 lm |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Zona ATEX | nenhum |
| Tensão nominal | 24 V |
| Ø interior | 100 mm |
| Ø exterior | 160 mm |
| Tipo de produto | Iluminação para máquinas |