



Dados do pedido

Número do pedido	081274 48
GTIN	5708997354537
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Versão de sombra reduzida e sem encandeamento com grande dispersão de luz. Com pega integrada e pé de suporte para a montagem direta do projetor. Duas tomadas Schuko permitem uma ligação rápida e fácil de ferramentas elétricas sem utilizar cabos adicionais.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Indicado para:

Tripé n.º 081252 tam. 1,35-3.

Descrição técnica

Tensão nominal	100 - 240 V
Peso	3430 g
Altura total	310 mm
Ângulo de radiação ajustável	100 grau
Comprimento do cabo de ligação	5 m

Consumo energético	48 W
Comprimento total	318 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Largura total	117 mm
Tipo de proteção IP	IP 54
Fluxo luminoso	6000 lm
Tipo de produto	Holofote