

DYMO**Carregador de fita de rotulagem 19 mm×5,5 m vinil, Tipo: W****Dados do pedido**

Número do pedido	085510 W
GTIN	071701184450
Classe de artigo	08Q

Descrição**Versão:**

Etiqueta de vinil industrial resistente à humidade, temperaturas extremas, radiação UV. **Fita de rotulagem IND original DYMO para Rhino, vinil colorido, preto sobre branco, 19 mm x 5,5 m.**

As fitas e rotulagem de vinil em geral, mesmo em condições extremas, são resistentes à humidade, aos químicos e à radiação UV, tornando-as ideais para aplicações no interior e no exterior. Disponível na mais ampla seleção de cores que satisfazem os mais importantes normas de cor OSHA, ANSI e ISO.

Nota:

Mais etiquetas disponíveis na loja online.

Descrição técnica

Material da fita	Vinil
Largura da fita de rotulagem	19 mm
Cor da fita	branco
Cor da letra	preto

Comprimento da fita de rotulagem	5,5 m
Tipo de produto	Fita de rotulagem
Tipo	RHINO