



Aparafusadora roscadora pneumática, Tipo: 9427



Dados do pedido

Número do pedido	079122 9427
GTIN	015451652111
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

Mini aparafusadora roscadora pneumática com 130 mm de comprimento. Botão de troca rápida para a troca do inserto de chave de caixa.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	270 r,p,m,
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
vibração máxima conforme EN	5 m/s ²
quantidade de ar necessária máxima	336 l/min
Faixa de binário	7 - 35 Nm
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
Medidas do alojamento de ferramentas	3/8 polegada

Designação do fabricante	9427
Peso	0,5 kg
Rosca de ligação	BSP
Ø máximo do parafuso (8.8–12.9)	M8
Comprimento	130 mm
Ruído de trabalho	93 dB(A)
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Aparafusadora