



## Dados do pedido

Número do pedido	085915 80
GTIN	2050000965319
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

- Ímã plano blindado em ferrite dura com casquilho roscado.
- Superfície galvanizada.
- Resistente a temperaturas até máximo 120 °C.

### Utilização:

Para aperto, montagem, instalação mediante fixação por parafuso.

### Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

## Descrição técnica

Altura	18 mm
resistência máxima à temperatura	120 °C
Casquilho roscado	sim
Força de retenção nominal	600 N
Peso	520 g
Ø	80 mm
Material da superfície	galvanizado
Rosca	M10 mm
Altura com rosca	34 mm

Material do núcleo magnético

Ferrite

Tipo de produto

Íman plano