



Dados do pedido

Número do pedido	085915 13
GTIN	2050000964992
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Ímã plano blindado em ferrite dura com casquilho roscado.
- Superfície galvanizada.
- Resistente a temperaturas até máximo 120 °C.

Utilização:

Para aperto, montagem, instalação mediante fixação por parafuso.

Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

Descrição técnica

Ø	13 mm
Material da superfície	galvanizado
Altura	4,5 mm
Força de retenção nominal	10 N
Casquilho roscado	sim
Rosca	M3 mm
Altura com rosca	11,5 mm
Peso	5 g
resistência máxima à temperatura	120 °C

Material do núcleo magnético	Ferrite
Tipo de produto	Íman plano

Acessórios

Conjunto de camarões com rosca exterior 10 peças Rosca M3	085921 M3
---	-----------