

**Garant****Conjunto de mangueira PU com acoplamento de aço de segurança Ø 8x12 mm, Comprimento útil da mangueira: 5****Dados do pedido**

Número do pedido	080242 5
GTIN	4062406523794
Classe de artigo	01A

**Descrição****Versão:**

Mangueira de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão, com boa força de retração. Muito adequado para ar comprimido lubrificado.

**Material fornecido:**

Inclui acoplamento rápido de aço de **segurança** e niple de aço.

**Descrição técnica**

Comprimento útil da mangueira	5 m
Ligação por niple de encaixe	1/4 polegada
pressão de serviço máxima	16 bar
Ø interior da mangueira	8 mm
Ø exterior da mangueira	12 mm
Cor	azul
Tipo de produto	Mangueira

---

## Acessórios

Niple com rosca exterior  
Conjunto de 5 peças Rosca exterior de ligação 1/4

080290 1/4