

**Garant**

**Mangueira espiralada de PU 1/2 de polegada com acoplamento de aço de segurança Ø 11×16 mm, Comprimento útil da mangueira: 3**

**Dados do pedido**

Número do pedido	080239 3
GTIN	4062406523770
Classe de artigo	01A

**Descrição****Versão:**

Mangueira em espiral de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão, com boa força de retração por mola. Resistente à temperatura de - 20/+ 60 °C.

**Material fornecido:**

Inclui **acoplamento rápido de aço de segurança GARANT** e niple de aço.

**Descrição técnica**

pressão de serviço máxima	10 bar
Faixa de temperatura	-20 - 60 °C
Ø interior da mangueira	11 mm
Ø exterior da mangueira	16 mm
Comprimento útil da mangueira	3 m
Tipo de produto	Mangueira

