



## Dados do pedido

Número do pedido	086454 M10X1,5
GTIN	2050002053830
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Anel de elevação Quick Lift DSR compacto em aço de alta resistência para enroscar. Rotativo em 360° e orientável em 180°. Economia de tempo de até 80% em comparação com o enroscar de um anel giratório clássico (DSR vs Quick Lift DSR). **Capacidade de rotação sob carga.**

Manuseamento simples através de um sistema puramente mecânico. Livre de manutenção, seguro e fiável. Pressionando a cabeça do parafuso, o Quick Lift-DSR pode ser fixado na rosca interior em segundos. Isto funciona de forma puramente mecânica, acionando uma mola.

### Instrução:

**SF 5:1 = fator de segurança 5.**

## Descrição técnica

Peso	0,3 kg
Altura da nervura central B	30 mm
Tamanho da chave de sextavado interior S	18 mm
Ø da rosca	M10×1,5
Altura da cabeça do parafuso A	31 mm

Ø da cabeça do parafuso C	30 mm
Capacidade de carga WLL SF 5:1	0,4 t
Comprimento da rosca L	19,5 mm
Alcance do olhal E	27 mm
Largura do olhal de elevação giratório G	53 mm
Espessura do olhal F	14 mm
Distância do olhal da nervura central D	38 mm
Tipo de produto	Anel de elevação