



## Dados do pedido

Número do pedido	086454 M20X2,5
GTIN	2050002053878
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Anel de elevação Quick Lift DSR compacto em aço de alta resistência para enroscar. Rotativo em 360° e orientável em 180°. Economia de tempo de até 80% em comparação com o enroscar de um anel giratório clássico (DSR vs Quick Lift DSR). **Capacidade de rotação sob carga.**

Manuseamento simples através de um sistema puramente mecânico. Livre de manutenção, seguro e fiável. Pressionando a cabeça do parafuso, o Quick Lift-DSR pode ser fixado na rosca interior em segundos. Isto funciona de forma puramente mecânica, acionando uma mola.

### Instrução:

**SF 5:1 = fator de segurança 5.**

## Descrição técnica

Altura da cabeça do parafuso A	55 mm
Comprimento da rosca L	30 mm
Alcance do olhal E	55 mm
Ø da rosca	M20x2,5
Altura da nervura central B	55 mm

Ø da cabeça do parafuso C	60 mm
Tamanho da chave de sextavado interior S	40 mm
Distância do olhal da nervura central D	83 mm
Espessura do olhal F	25 mm
Peso	2,6 kg
Largura do olhal de elevação giratório G	115 mm
Capacidade de carga WLL SF 5:1	1,7 t
Tipo de produto	Anel de elevação