



## Dados do pedido

Número do pedido	086454 M8X1,25
GTIN	2050002053823
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Anel de elevação Quick Lift DSR compacto em aço de alta resistência para enroscar. Rotativo em 360° e orientável em 180°. Economia de tempo de até 80% em comparação com o enroscar de um anel giratório clássico (DSR vs Quick Lift DSR). **Capacidade de rotação sob carga.**

Manuseamento simples através de um sistema puramente mecânico. Livre de manutenção, seguro e fiável. Pressionando a cabeça do parafuso, o Quick Lift-DSR pode ser fixado na rosca interior em segundos. Isto funciona de forma puramente mecânica, acionando uma mola.

### Instrução:

**SF 5:1 = fator de segurança 5.**

## Descrição técnica

Tamanho da chave de sextavado interior S	18 mm
Comprimento da rosca L	17,5 mm
Espessura do olhal F	14 mm
Altura da cabeça do parafuso A	31 mm
Altura da nervura central B	30 mm

Alcance do olhal E	27 mm
Capacidade de carga WLL SF 5:1	0,25 t
Peso	0,3 kg
Largura do olhal de elevação giratório G	53 mm
Distância do olhal da nervura central D	38 mm
Ø da rosca	M8×1,25
Ø da cabeça do parafuso C	30 mm
Tipo de produto	Anel de elevação