



Dados do pedido

Número do pedido	086454 M12X1,75
GTIN	2050002053847
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Anel de elevação Quick Lift DSR compacto em aço de alta resistência para enroscar. Rotativo em 360° e orientável em 180°. Economia de tempo de até 80% em comparação com o enroscar de um anel giratório clássico (DSR vs Quick Lift DSR). **Capacidade de rotação sob carga.**

Manuseamento simples através de um sistema puramente mecânico. Livre de manutenção, seguro e fiável. Pressionando a cabeça do parafuso, o Quick Lift-DSR pode ser fixado na rosca interior em segundos. Isto funciona de forma puramente mecânica, acionando uma mola.

Instrução:

SF 5:1 = fator de segurança 5.

Descrição técnica

Tamanho da chave de sextavado interior S	27 mm
Altura da nervura central B	40 mm
Ø da cabeça do parafuso C	45 mm
Espessura do olhal F	17 mm
Alcance do olhal E	38 mm

Capacidade de carga WLL SF 5:1	0,65 t
Distância do olhal da nervura central D	53 mm
Altura da cabeça do parafuso A	40 mm
Peso	0,9 kg
Largura do olhal de elevação giratório G	76 mm
Comprimento da rosca L	23 mm
Ø da rosca	M12×1,75
Tipo de produto	Anel de elevação