

HOLEX**Jogo de escareadores cónicos n.º 150182 com caixa HOLEX Pro Steel 90°, TiAIN, Número de rebaixadores: 7****Dados do pedido**

Número do pedido	150342 7
GTIN	4062406524524
Classe de artigo	12M

Descrição**Modelo:**

Jogos de fresas cónicas **em cassete**. Prático para montagem e oficinas.

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Fresa cónica de precisão para escareamento cónico sem trepidação.

Índice:

cada 1 rebaixador: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Instrução:

Cassete vazia para 6 ou 7 rebaixadores, ver n.º 150370.

Descrição técnica

Número de rebaixadores	7
Número de arestas de corte Z	3
Série	Pro Steel
Revestimento	TiAIN

Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Óleo de corte	HSS
Divisão das lâminas do rebaixador	desigual
Norma	DIN 335 C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 750 N/mm ²	adequado	50	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	40	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	20	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	15	P
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado	8	H
INOX < 900 N/mm ²	adequado	18	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	15	M
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado	12	S
GG(G)	adequado	20	K
CuZn	adequado	20	N
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		