

**HOLEX****Jogo de escareadores cónicos com 3 superfícies de aperto n.º 150184 com caixa HOLEX Pro Steel 90°, TiAlN, Número de rebaixadores: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	150344 6
GTIN	4062406524531
Classe de artigo	12M

**Descrição****Modelo:**

Jogos de fresas cónicas **em cassete**. Prático para montagem e oficinas.

**Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte**, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

**Utilização:**

Fresa cónica de precisão para escareamento cónico sem trepidação.

**Índice:**

cada 1 rebaixador: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

**Instrução:**

Para cassete vazia para 6 ou 7 rebaixadores, ver n.º 150370.

**Descrição técnica**

Número de arestas de corte Z	3
Número de rebaixadores	6
Série	Pro Steel

Revestimento	TiAlN
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau
Óleo de corte	HSS
Divisão das lâminas do rebaixador	desigual
Norma	DIN 335 C
Haste	Haste com três faces tensoras com h9
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	75	N
Alumínio (apara curta)	adequado	70	N
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	50	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	40	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado	20	P
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado	15	P
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado	8	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	18	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	15	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	12	S
GG(G)	adequado	20	K
CuZn	adequado	20	N
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		