



Dados do pedido

Número do pedido	085915 100
GTIN	2050001735751
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Ímã plano blindado em ferrite dura com casquilho roscado.
- Superfície galvanizada.
- Resistente a temperaturas até máximo 120 °C.

Utilização:

Para aperto, montagem, instalação mediante fixação por parafuso.

Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

Descrição técnica

Ø	100 mm
Peso	940 g
Rosca	M12 mm
Força de retenção nominal	900 N
Altura	22 mm
resistência máxima à temperatura	120 °C
Casquilho roscado	sim
Altura com rosca	42 mm
Material da superfície	galvanizado

Material do núcleo magnético	Ferrite
Tipo de produto	Íman plano