

Fresa de furos oblongos, sem revestimento, Ø e8 DC: 9mm**Dados do pedido**

Número do pedido	191100 9
GTIN	4045197100504
Classe de artigo	11W

Descrição**Modelo:**

Geometria de arestas de corte frontais para imersão. Sulcos de aparas largos e finamente polidos. Polimento extremamente fino das arestas de corte – garantindo assim superfícies da peça de trabalho limpas. Para furos oblongos ou para recortes a partir do centro da peça de trabalho.

Instrução:

Atenção! Usar apenas no sentido de avanço.

Descrição técnica

Número de lâminas ativas Z (no perímetro)	2
Ø das lâminas D_c	9 mm
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta	0,024 mm
Ø haste D_s	10 mm
Comprimento da lâmina L_c	19 mm
Comprimento total L	69 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Tipo	W
Tolerância de Ø nominal	e8
Ângulo espiral	42 grau

Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Fresa de furos oblongos

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		