

**Fresa de furos oblongos, sem revestimento, Ø e8 DC: 6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	191100 6
GTIN	4045197100443
Classe de artigo	11W

**Descrição****Modelo:**

Geometria de arestas de corte frontais para imersão. Sulcos de aparas largos e finamente polidos. Polimento extremamente fino das arestas de corte – garantindo assim superfícies da peça de trabalho limpas. Para furos oblongos ou para recortes a partir do centro da peça de trabalho.

**Instrução:**

**Atenção!** Usar apenas no sentido de avanço.

**Descrição técnica**

Ø das lâminas $D_c$	6 mm
Número de lâminas ativas Z (no perímetro)	2
Avanço $f_z$ para fresagem de ranhuras em alumínio de aparas curta	0,018 mm
Ø haste $D_s$	6 mm
Comprimento da lâmina $L_c$	13 mm
Comprimento total L	57 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Tipo	W
Tolerância de Ø nominal	e8
Ângulo espiral	42 grau

Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Fresa de furos oblongos

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		