

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	218573 UNI
GTIN	4062406524609
Classe de artigo	21A

Descrição

Instrução:

Valores de referência de aplicação para a_e max.

Para o processamento de uma base de ranhura plana, devem ser montadas pastilhas esquerdas e direitas no suporte. O lado contrário à haste é equipado com pastilhas esquerdas.

Descrição técnica

Tipo	UNI
Tipo	HB7835
Largura do chanfro	0,25 mm
Espessura da placa E	2,38 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNHX 1102
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	2,3 mm
para largura de fenda a_p	4 mm
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar