

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	218615 UNI
GTIN	4062406538118
Classe de artigo	21A

Descrição

Instrução:

Valores de referência de aplicação para a_e max.

Para o processamento de uma base de ranhura plana, devem ser montadas pastilhas esquerdas e direitas no suporte. O lado contrário à haste é equipado com pastilhas esquerdas.

Descrição técnica

Tipo	HB7835
Largura do chanfro	0,25 mm
Tipo	UNI
Espessura da placa E	5,56 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNHX 1205
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	5,4 mm
para largura de fenda a_p	10; 14 mm
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar